

ER-AS

ER-AS zur WC-Absaugung

- mit Aluminium-Flexrohr AFR 80 für Leitungsnetz aus Wickelfalzrohr oder
- mit Flexrohr MF-F90 ohne Übergangsstück oder
- mit 90° Blechbogen MF-B75 oder Verbinder MF-FSM75 auf Flexrohr MF-F75

Absaugstutzen zu Maico ER-UPD und ER-UP/G für WC-Sitzentlüftung. Gleichzeitige Entlüftung des Raumes und Absaugung am WC-Sitz.

Voraussetzung: Spülrohr des UP-Spülkastens ist mit einem Abzweigstück DN 70 ausgestattet.


Verbindung vom Spülrohr zum Ventilator HT DN 70, dadurch geringe Luftgeschwindigkeiten und effektive, zugfreie Absaugung.

Kombination mit ER 60 oder ER 100.

Empfehlung für den Spülkasten: Fabr. TECE, TECEprofil Universalmodul für WC mit TECE-Spülkasten, mit Anschluss für Geruchsabsaugung. TECE-Best.-Nr: 9.300.003

www.tece.de

Tel.: 0 25 72 / 928-0



- ① Unterputzkasten ER-UP/G
- ② Absaugstutzen ER-AS
- ③ Anbindung an Abluftleitungsnetz:
- ④ HT-Rohr DN 70