

ER-AS

ER-AS pour l'aspiration WC

- par gaine flexible en aluminium AFR 80 pour réseau de gaines sur tuyau agrafé ou
- par gaine flexible MF-F90 sans élément de transition ou
- avec coude de tôle 90° MF-B75 ou raccord MF-FSM75 sur gaine flexible MF-F75

Raccord d'aspiration pour Maico ER-UPD et ER-UP/G pour aération de siège de WC. Évacuation d'air simultanée de la pièce et aspiration au niveau du siège de WC.

Condition préalable : Le conduit de rinçage de la chasse d'eau UP est équipé d'un coude de bifurcation DN 70.


Raccordement du conduit de rinçage au ventilateur HT DN 70, ceci garantit de faibles vitesses de l'air et une aspiration efficace sans courant d'air.

Combinaison avec ER 60 ou ER 100.

Chasse d'eau recommandée : Société TECE, module universel TECEprofil pour WC avec chasse d'eau TECE, avec raccord pour aspiration d'odeurs. N° de réf. TECE : 9 300 003

www.tece.de

Tél. : 0 25 72 / 928-0



- ① Caisson encastré ER-UP/G
- ② Raccord d'aspiration ER-AS
- ③ Raccordement au réseau d'air sortant :
- ④ Gaine ronde HT DN 70